



## ABX.0148.09 Interface 45 Semiprò Medium 6mm – Universal Sander

**Interfaccia intercambiabile di supporto per l'abrasivo** principalmente studiata per la **rettifica superficiale** e concepita per il settore **Carrozzeria o similari, oppure settori industriali, per la soluzione** di tutte le problematiche di levigatura.

Da utilizzare in abbinamento a pacchetto con il suo platorello dedicato Pad Totem.

Si autoadatta a profili curvilinei e planari, offre un supporto duro ma flessibile all'abrasivo con pressione uniforme, costante ed ammortizzata.

Elimina le ondulazioni indesiderate e riduce notevolmente la lavorazione manuale.

Ha uno specifico sistema brevettato di supporto per abrasivo con lamina d'acciaio indipendente a funzione ammortizzante, di tutto il Sistema Interface 45

### Adesivo a strappo di colore nero e altezza 6 MM MEDIUM

- Lavorazioni con levigatrice di parti curvilinee su parti di stucco o similari oltre la grana P240
- Utilizzabile anche a mano su tamponi manuali convenzionali per parti di difficile accesso
- Indicata per levigatrici Elettriche e Pneumatiche.
- Grazie alla sua altezza di spugna da 6 mm si adatta discretamente a tutti i raggi di curvatura presenti sulle superfici e contiene le vibrazioni meccaniche, che vengono amplificate su tale motorizzazione di utensile.
- È dotata di una spugna più sostenuta per la durata di utilizzo, **rispetto alla linea Professional**, ma la lamina di acciaio e abrasivo applicato hanno minore velocità e precisione di adattamento, alle superfici.

**Appoggiare alla superficie ed azionare l'utensile (non deve girare a vuoto)**

- **Per una performance ottimale, si consigliano levigatrici con orbita 5mm e un utilizzo in modo scorrevole seguendo il profilo della superficie da levigare, mescolando ampi movimenti verticali, orizzontali e diagonali a pressione medio leggera**
- **Da utilizzare a medi giri utensile con Max 6000 RPM**
- Se si desidera preservare maggiormente il suo originale adesivo a strappo, applicare Interface Saver 1mm
- Se si desidera utilizzarlo come un comune platorello, per un migliore bilanciamento si consiglia di applicare Insert Rubber 5mm
- Se si desidera effettuare solo ultra rifiniture a superfici senza ondulazioni, applicare Interface Foam 5mm
- **Il sistema Skeletime adotta adesivi a strappo di massima qualità e tenacia e se il prodotto fatica al distaccamento dal platorello Pad Totem, sulla rimozione, soprattutto da nuovi bisogna aiutarsi con una spatola con manico da inserire fra l'adesivo a strappo e velour e tenere stretti i lembi del platorello. Diversamente si rischia di danneggiare il platorello Pad Totem.**